

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов ahb@nt-rt.ru <http://himlab.nt-rt.ru/>

Надстройки для столов ЛАБТЕХ


Зонт вытяжной большой предназначен для установки над столами-мойками или над рабочими столами. Может дополнительно комплектоваться вытяжным блоком, гофротрубой.

Ширина 1000 мм (для установки над двумя раковинами)



Зонт вытяжной малый предназначен для установки над столами-мойками или над рабочими столами. Может дополнительно комплектоваться вытяжным блоком, гофротрубой.

Ширина 500 мм (для установки над одной раковиной)



Надстройка для стола ЛАБТЕХ ПМ-1

Полки металлические настольные выполнены из стали. Снабжены электророзетками на 220В.

Размер, мм - 975 x 250 x 800



Надстройка для стола ЛАБТЕХ ПМ-2

Полки металлические настольные выполнены из стали. Снабжены электророзетками на 220В.

Размер, мм - 1450 x 250 x 800



Надстройка для стола ЛАБТЕХ ПМ-3

Полки металлические настольные выполнены из стали. Снабжены электророзетками на 220В.

Размер, мм - 1924 x 250 x 800



Надстройка для стола ЛАБТЕХ-М-1 (ЭК-1)

Полка металлическая ЛАБТЕХ-ЭК-1 для установки на столы рабочие

Размер, мм - 975 x 300 x 500



Надстройка для стола ЛАБТЕХ-М-2 (ЭК-2)

Полка металлическая для установки на столы рабочие


Размер, мм - 1450 x 300 x 500



Надстройка для стола ЛАБТЕХ-ПС-1 (НС-4) используется совместно с лабораторными столами. Все надстройки снабжаются четырьмя электророзетками на 220В. Прочная металлоконструкция, покрытая порошковой эпоксидной краской. Полки — НС-1, НС-2, НС-3 металлические, НС-4, НС-5, НС-6 — тонированное стекло (возможна поставка с металлическими окрашенными полками).

Полки стеклянные настольные ЛАБТЕХ-НС-4 выполнены из 8-мм стекла. Снабжены электророзетками на 220В.

Размер, мм - 975 x 250 x 800



Надстройка для стола ЛАБТЕХ-ПС-2 (НС-5) используется совместно с лабораторными столами. Все надстройки снабжаются четырьмя электророзетками на 220В. Прочная металлоконструкция, покрытая порошковой эпоксидной краской. Полки — НС-1, НС-2, НС-3 металлические, НС-4, НС-5, НС-6 — тонированное стекло (возможна поставка с металлическими окрашенными полками).

Полки стеклянные настольные ЛАБТЕХ-НС-5 выполнены из 8-мм стекла. Снабжены электророзетками на 220В.


Размер, мм – 1450`250`800



Надстройка для стола ЛАБТЕХ-ПС-3 (НС-6) используется совместно с лабораторными столами. Все надстройки снабжаются четырьмя электророзетками на 220В. Прочная металлоконструкция, покрытая порошковой эпоксидной краской. Полки — НС-1, НС-2, НС-3 металлические, НС-4, НС-5, НС-6 — тонированное стекло (возможна поставка с металлическими окрашенными полками).

Полки стеклянные настольные ЛАБТЕХ-НС-6 выполнены из 8-мм стекла. Снабжены электророзетками на 220В.

Размер, мм - 1924 x 250 x 800



Надстройка для стола ЛАБТЕХ-ШН-1 (НС-1) используется совместно с лабораторными столами. Все надстройки снабжаются четырьмя электророзетками на 220В. Прочная металлоконструкция, покрытая порошковой эпоксидной краской. Полки — НС-1, НС-2, НС-3 металлические, НС-4, НС-5, НС-6 — тонированное стекло (возможна поставка с металлическими окрашенными полками).

ЛАБТЕХ-НС-1 - антрессоль. Крепится к столу на двух тумбах, оборудованных 4 эл. розетками. Внутри - съемные полки.

Размер, мм - 967x250x680



Надстройка для стола ЛАБТЕХ-ШН-2 (НС-2) используется совместно с лабораторными столами. Все надстройки снабжаются четырьмя электророзетками на 220В. Прочная металлоконструкция, покрытая порошковой эпоксидной краской. Полки — НС-1, НС-2, НС-3 металлические, НС-4, НС-5, НС-6 — тонированное стекло (возможна поставка с металлическими окрашенными полками).

ЛАБТЕХ-НС-2 - антрессоль. Крепится к столу на двух тумбах, оборудованных 4 эл. розетками. Внутри - съемные полки.

Размер - 1450x250x680



Надстройка для стола ЛАБТЕХ-ШН-3 (НС-3) используется совместно с лабораторными столами. Все надстройки снабжаются четырьмя электророзетками на 220В. Прочная металлоконструкция, покрытая порошковой эпоксидной краской. Полки — НС-1, НС-2, НС-3 металлические, НС-4, НС-5, НС-6 — тонированное стекло (возможна поставка с металлическими окрашенными полками).

ЛАБТЕХ-НС-3 - антрессоль. Крепится к столу на трех тумбах, оборудованных 8 эл. розетками. Внутри - съемные полки.

Размер - 1935x250x680



Установка титровальная ЛАБТЕХ-УТ-1

Применяется в комплекте со столами рабочими типа С-4, С-5, С-8, С-12.

В комплекте: 5 штативов, две розетки, выключатель освещения экрана, автомат.

Размер, мм - 900×240×1000



Установка титровальная ЛАБТЕХ-УТ-1/2

Применяется в комплекте со столами типа С-5/6, С-8/9, С-12/13.

В комплекте: 6 штативов, 2 розетки, выключатель подсветки экрана, автомат.

В УТ-1/2 светильники встроены в экран, который непосредственно сам является излучателем рассеянного белого света. Штативы расположены с интервалом 200 мм. Поэтому для крепления бюреток используются одинарные зажимы.

Размер — 1200*240*880 мм (Д*Ш*В)



Установка титровальная ЛАБТЕХ-УТ-2

Применяется в комплекте со столами рабочими типа С-6, С-9, С-13.

В комплекте: 8 штативов, две розетки, выключатель освещения экрана, автомат.

Размер, мм - 1400×240×1000



Установка титровальная ЛАБТЕХ-УТ-3

Применяется в комплекте со столами типа С-4, С-5, С-8, С-12, С-19, С-20.

В комплекте: 3 штатива, 3 розетки, выключатель подсветки экрана, автомат.

В УТ-3 светильники встроены в экран, который непосредственно сам является излучателем рассеянного белого света.

Штативы расположены с интервалом 260...280 мм. Поэтому для крепления бюреток используются двойные зажимы.

Размер — 978*240*880 мм (Д*Ш*В)



Установка титровальная ЛАБТЕХ-УТ-4

Применяется в комплекте со столами типа С-6, С-9, С-11, С-13, С-21, С-22.

В комплекте: 5 штативов, 5 розеток, выключатель подсветки экрана, автомат.

В УТ-4 светильники встроены в экран, который непосредственно сам является излучателем рассеянного белого света.

Штативы расположены с интервалом 260...280 мм. Поэтому для крепления бюреток используются двойные зажимы.


Размер — 1458*240*880 мм (Д*Ш*В)



Розетка с автоматом отключения ЛАБТЕХ-ЭП-1 (НС-7) предназначена для установки на рабочие столы. Содержит две электрические розетки и автомат отключения электропитания.



Розетки с автоматом отключения ЛАБТЕХ-ЭП-2 (НС-8) предназначена для установки на рабочие столы. Содержит две двойные электрические розетки и автомат отключения электропитания.



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

ahb@nt-rt.ru

<http://himlab.nt-rt.ru/>